


**กระบอกกลม**  
**DSNU-S-16-50-P-A-MQ**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 5216094

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                        | มูลค่า                                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| อับ                                                | 50 mm                                           |
| Øลูกสูบ                                            | 16mm                                            |
| เกลียวก้านลูกสูบ                                   | M6                                              |
| การทำให้หมด ๑                                      | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน             |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                  | ตามต้องการ                                      |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                            | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ<br>กระบอกกระบอก            |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                  | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                         |
| แรงดันใช้งาน                                       | 0.08 MPa...1 MPa<br>0.8 bar...10 bar            |
| ฟังก์ชัน                                           | การแสดงคู่                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                                     | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม             | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                    | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ             | VDMA24364-B2-L                                  |
| คลาสคัลลินรัม                                      | คลาส 6 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                     | -20 °C...80 °C                                  |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 103.7 N                                         |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ส่วนหน้า   | 120.6 N                                         |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.                             | 18.3 g                                          |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.            | 2 g                                             |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                     | 48.9 g                                          |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                  | 4.8 g                                           |
| ประเภทของรัด                                       | พร้อมอุปกรณ์เสริม                               |
| พอร์ทกลม                                           | M5                                              |
| วัสดุหมายเหตุ                                      | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                          |
| วัสดุหุ้ม                                          | อะลูมิเนียมอัลลอย ชูบอโนไคส์                    |
| ซีลวัสดุ                                           | TPE-U (PU)                                      |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                    | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                     |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ                                  | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                     |