



# สายเอ็นโค้ดเตอร์ NEBM-M12G8-E-5-S1G9

หมายเลขชิ้นส่วน: 550748

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                | มูลค่า                                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| การกำหนดสาย                                | ไม่มีสีใส่ป้าย                           |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 พังก์ชัน               | หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม                       |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ              | รอบ ๆ                                    |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ    | กระป๋อง                                  |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เติร์บสายเคเบิล       | แค้                                      |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ  | M12x1 A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2-101  |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ         | 8                                        |
| การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขนาด              | 8                                        |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 พังก์ชัน               | หน้าควบคุม                               |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 การออกแบบ              | สี่เหลี่ยม                               |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ     | ปลั๊ก                                    |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เติร์บสายเคเบิล        | ตรง                                      |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ  | ซิปดี                                    |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสาสายไฟ          | 9                                        |
| การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสาสายไฟขนาด       | 8                                        |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC                | 0 V...30 V                               |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC                        | 24 V                                     |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC                | 0 V...30 V                               |
| แรงดันไฟฟ้าปกติในการทำงาน AC               | 24 V                                     |
| ป้องกัน                                    | ใช่                                      |
| ความยาวสายเคเบิล                           | 5 m                                      |
| คุณสมบัติสาย                               | เหมาะสำหรับใช้พลังงาน                    |
| รัศมีการดัด, การเดินติดตั้งสายแบบหยึดหยุ่น | 49 mm                                    |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล              | 6.5 mm                                   |
| การประกอบสายเคเบิล                         | 4 x 2 x 0.14 มม. <sup>2</sup>            |
| ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย                       | 0.14 mm <sup>2</sup>                     |
| ระดับการป้องกัน                            | IP65                                     |
| หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน           | IP30 สำหรับข้อต่อ Sub-D ในสภาพการติดตั้ง |
| อุณหภูมิโดยรอบ                             | -40 °C...70 °C                           |

| ลักษณะเฉพาะ                                     | มูลค่า                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยืดหยุ่น | -40 °C...70 °C                   |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)  | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป    |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)       | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ          | VDMA24364-B2-L                   |
| วัสดุหมายเหตุ                                   | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS           |
| วัสดุปลอกสาย                                    | TPE-U(PUR)                       |
| สีปลอกสาย                                       | สีเทา                            |