

โรตารีโมดูล

ERMB-32

หมายเลขชิ้นส่วน: 552708

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	32
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	โมดูลโรตารีระบบเครื่องกลไฟฟ้าพร้อมสายพานฟันเฟือง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
มุมการหมุน	ไม่มีที่สิ้นสุด
อัตราทดเกียร์	3:1
ความแม่นยำในการทำซ้ำ	$\pm 0.03^\circ$
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับเซ็นเซอร์อุปนัย
โมเมนต์มวลที่อนุญาตของความเฉื่อย	1 kgm ²
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3250 g
เฟืองขับ Ø	12 mm
ระยะห่างระหว่างฟันเฟือง	5 mm
ความเร็วในการส่งออกสูงสุด	300 rpm
ความเร็วในการป้อนข้อมูลสูงสุด	900 rpm
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	25.5 Nm
แรงบิดสูงสุดของไดรฟ์	8.5 Nm
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	0.5 Nm
ระดับการป้องกัน	IP20
ระดับความดันเสียง	53 dB(A)
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
เพลาส่งออกวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
เพลาชับวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุหุ้ม	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
วัสดุเชื่อมต่อ	โพลีคลอโรพรีนกับใยแก้ว