


หน่วยไฟเบอร์อปติก SOE4-FO-D-HF2-1P-M8

หมายเลขชิ้นส่วน: 552799

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ออกแบบ	การก่อสร้างบล็อก
ได้มาตรฐาน	EN60947-5-2
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM c UL เร - รายการ (OL)
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การวัดค่าที่เปลี่ยนแปลง	ตำแหน่ง
หลักการวัด	optoelectronic
วิธีการวัด	อุปกรณ์ไฟเบอร์อปติก
ประเภทของแสง	สีแดง
มีอิทธิพลต่อกัน	มีการป้องกัน ติดตั้งอุปกรณ์ได้มากถึงสี่เครื่องติดกัน
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
สวิตช์เชิงเอาต์พุต	PNP
ฟังก์ชันการเปลี่ยนองค์ประกอบ	เปลี่ยนได้
ความถี่การสลับสูงสุด	โหมตมาตรฐาน 1000Hz โหมตละเอียด 125Hz โหมตเร็ว 8000Hz โหมตระยะไกล 125Hz
กระแสไฟขาออกสูงสุด	100 mA
แรงดันตก	2.4 V
หน้าจอ	0000 - 4093
ฟังก์ชันจับเวลา	1 - 2000 ms
ความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจร	การตอบกลับ
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	10 V...30 V
ระลอกคลื่น	10 %
ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน	25 mA
การป้องกันชัวย้อนกลับ	สำหรับการเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าในการทำงานทั้งหมด
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	4 พิน M8x1 ปลั๊ก

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ พร้อมราง DIN
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	17 g
วัสดุที่อยู่อาศัย	สแตนเลส
แสดง	จอแสดงผล LED
ตัวบ่งชี้พร้อม	LED สีเขียว
การแสดงผลสถานะการสลับ	LED สีเหลือง
ตัวเลือกการตั้งค่า	สอนใน สอนผ่านการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
ระดับการป้องกัน	IP64
แรงดันฉนวน	50 V
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L