



เครื่องเพิ่มความดัน DPA-63-16-CRVZS10

หมายเลขชิ้นส่วน: 552933

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
Øลูกสูบ	63mm
ปริมาณ	10 l
ตำแหน่งการติดตั้ง	คอนเดนเสทระบายลง
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	เครื่องเพิ่มความดันลูกสูบคู่ ด้วยการจัดเก็บอากาศอัด ด้วยเครื่องวัดความดัน พร้อมเซ็นเซอร์
ระดับความดัน	ด้วยเครื่องวัดความดัน
แรงดันทางออก 2	0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi
แรงดันใช้งาน	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
ช่วงควบคุมแรงดัน	0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi
แรงดันขาเข้า 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งอุปกรณ์แรงดันของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	สํักฎข้อบังคับเกี่ยวกับอุปกรณ์แรงดันของสหราชอาณาจักร
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทำน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	5 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
แรงบิดที่ระบายน้ำคอนเดนเสทสูงสุด	27 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	16000 g
ประเภทของรัด	มีตัวเลื่อน
ข้อต่อลม 1	QS-12

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ข้อต่อลม 2	KD4
ข้อต่อลม 3	ตัวเก็บเสียง
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุก็เก็บอากาศอัด	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง