

# โมดูลแยก MS6-FRM

หมายเลขชิ้นส่วน: 527676

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                                                                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง                              | ตามต้องการ                                                                                      |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                        | โมดูลสาขา                                                                                       |
| ระดับความดัน                                   | เตรียมไว้สำหรับเกลียว G1/4<br>G1/8 พร้อมแล้ว<br>พร้อมเซ็นเซอร์ความดัน<br>ด้วยเครื่องวัดความดัน  |
| แรงดันใช้งาน                                   | 0 bar...20 bar                                                                                  |
| การไหลปกติในทิศทางหลัก 1->2                    | 3200 l/min...14700 l/min                                                                        |
| ปกติกระแสส่งออกด้านบน                          | 2700 l/min...6000 l/min                                                                         |
| ปกติไหลออกด้านล่าง                             | 2800 l/min...6400 l/min                                                                         |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC                    | 0 V...250 V                                                                                     |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC                    | 0 V...125 V                                                                                     |
| อนุญาต                                         | c UL เรา - ได้รับการยอมรับ (OL)                                                                 |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่งป้องกันการระเบิดของสหภาพยุโรป (ATEX)                                                   |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)      | ตามระเบียบ UK EX                                                                                |
| การอนุมัติ Ex-protection นอก EU                | EPL DB (สหราชอาณาจักร)<br>EPL Gb (สหราชอาณาจักร)                                                |
| ป้องกันการระเบิด                               | โซน 1 (ATEX)<br>โซน 1 (UKEX)<br>โซน 2 (ATEX)<br>โซน 21 (ATEX)<br>โซน 21 (UKEX)<br>โซน 22 (ATEX) |
| หมวด ATEX สำหรับก๊าซ                           | II 2G                                                                                           |
| หมวด ATEX สำหรับฝุ่น                           | II 2D                                                                                           |
| ชนิดของก๊าซที่ป้องกัน(การจุดติด)               | อดีต IIC T6 Gb X                                                                                |
| ฝุ่นชนิดป้องกันภายนอก                          | Ex h IIIC T60 °C Db X                                                                           |
| อุณหภูมิแวดล้อมการระเบิด                       | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C                                                                              |
| สื่อปฏิบัติการ                                 | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย                                   |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม         | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                                                   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                                                       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                               |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                           | -10 °C...60 °C                                                                                  |

| ลักษณะเฉพาะ        | มูลค่า                 |
|--------------------|------------------------|
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม |
| อุณหภูมิปานกลาง    | -10 °C...60 °C         |
| อุณหภูมิโดยรอบ     | -10 °C...60 °C         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์   | 458 g                  |
| วัสดุหมายเหตุ      | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุที่อยู่อาศัย  | อลูมิเนียมหล่อ         |