



**ตัวกรองละเอียด**  
**LFMB-D-MINI-DA-A**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 532814

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ซีรีส์                                 | D                                                            |
| ขนาด                                   | มินิ                                                         |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | ตัวกรองไฟเบอร์                                               |
| กรองความบริสุทธิ์                      | 1 µm                                                         |
| ทอระบายน้ำคอนเดนเสท                    | อัตโนมัติอย่างเต็มที่                                        |
| แรงดันใช้งาน                           | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi      |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก        | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [5:4:3]<br>ก๊าซเฉื่อย     |
| ประสิทธิภาพการกรอง                     | 99.99 %                                                      |
| ปริมาณคอนเดนเสทสูงสุด                  | 22 cm <sup>3</sup>                                           |
| ป้องกันถั่ว                            | กรงป้องกันโลหะ                                               |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | 1.5 °C...60 °C                                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                               |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -10 °C...60 °C                                               |
| ระดับการแยกอนุภาคละเอียด               | 99 %                                                         |
| ปริมาณน้ำมันตกค้าง                     | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                        |
| ระดับการแยกตัวของละอองน้ำมัน           | 90 %                                                         |
| จอแสดงผลความดันแตกต่าง                 | จอแสดงผลออกปติคัล                                            |
| ประเภทของรัด                           | การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก:              |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | แนวตั้ง +/- 5°                                               |
| ข้อต่อลม 1                             | แผ่นเชื่อมต่อ                                                |
| ข้อต่อลม 2                             | แผ่นเชื่อมต่อ                                                |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | สังกะสีหล่อ                                                  |

| ลักษณะเฉพาะ      | มูลค่า                 |
|------------------|------------------------|
| ตัวกรองวัสดุ     | เส้นใยบอโรซิลิเกต      |
| เปลือกวัสดุ      | PC                     |
| วัสดุหมายเหตุ    | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 283 g                  |