

**กระบอกกลม**  
**DSNU-32-100-PPS-A**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 559299

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                         | มูลค่า                                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| อับ                                                 | 100 mm                                          |
| Øลูกสูบ                                             | 32 มม.                                          |
| เกลียวก้านลูกสูบ                                    | M10x1.25                                        |
| การทำให้หมด ๑                                       | ตัวกันกระแทกตำแหน่งปลายลมที่ปรับเองได้          |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                   | ตามต้องการ                                      |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                             | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ<br>กระบอกกระบอก            |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                   | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                         |
| แรงดันใช้งาน                                        | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar               |
| ฟังก์ชัน                                            | การแสดงคู่                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                                      | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม              | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                     | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ              | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| คลาสคัลลินรัม                                       | คลาส 6 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                      | -20 °C...80 °C                                  |
| ความยาวลดทอน                                        | 14 mm                                           |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึบกลับ | 415 N                                           |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า    | 482.5 N                                         |
| การเคลื่อนที่มวล                                    | 211 g                                           |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                    | 524 g                                           |
| ประเภทของรัด                                        | พร้อมอุปกรณ์เสริม                               |
| พอร์ทลม                                             | G1/8                                            |
| วัสดุหมายเหตุ                                       | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                          |
| วัสดุหุ้ม                                           | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                            |
| ซีลวัสดุ                                            | NBR<br>TPE-U (PU)                               |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                     | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                            |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ                                   | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                     |