

# ข้อต่อแบบสามทางรูปตัวที

## QBT-1/4-3/16-U

หมายเลขชิ้นส่วน: 533313

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                    |
| ความกว้างปรกติ                         | 0.118 in                                       |
| ประเภทของซีลบนเดือยชั้นเกลียว          | การเคลือบผิว                                   |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                     |
| ออกแบบ                                 | ตัว T                                          |
| ขนาดบรรจุ                              | 10                                             |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | กด-ปล่อย เป็นหลัก                              |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar         |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | 13.775 psi...145 psi                           |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้                              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 0 °C...60 °C                                   |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                     | 8.85 ft-lbf                                    |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 0.543 oz                                       |
| ประเภทของรัด                           | หกเหลี่ยมภายนอก 9/16                           |
| ข้อต่อลม 1                             | เกลียวตัวผู้ 1/4 NPT                           |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 3/16"      |
| อุณหภูมิแวดล้อม ฟาเรนไฮต์              | 32 °F...140 °F                                 |
| แหวนปล่อยสี                            | สีเทา                                          |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | ทองเหลืองชุบนิกเกิล<br>PBT                     |
| วัสดุซีลเกลียว                         | ไฟเบอร์                                        |
| ปล่อยแหวนวัสดุ                         | ปอม                                            |
| ซีลท่อวัสดุ                            | NBR                                            |
| ส่วนเคลือบท่อวัสดุ                     | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                    |