

ท่อพลาสติกเกลียว
PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4
 หมายเลขชิ้นส่วน: 533463

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระยะเวลาในการทำงาน	2.4 m
นอก Ø	10 mm
ความยาวบล็อกล็อก	0.891 m
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	50 mm
Ø ภายใน	6 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางที่คดเคี้ยว	42 mm
จำนวนรอบ	21
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	-13.775 psi...145 psi
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...60 °C
แรงบิดกระชับที่กำหนด	10 Nm
ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย	± 20 %
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	275 g
ข้อต่อลม 1	เกลียวนอก G1/4
ข้อต่อลม 2	เกลียวนอก G1/4
สี	สีฟ้า
ความแข็งแรง	A 87 +/-3 D 50 +/-3
วัสดุเกลียวเชื่อมต่อ	ทองเหลือง ชุบนิกเกิล
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุป้องกันการหักงอ	PA
วัสดุท่อ	TPE-U (PU)