

Handling module HSP-25-AS-SD

หมายเลขชิ้นส่วน: 533622

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	25
Y อับ	130 mm...170 mm
Z จังหวะ	50 mm...70 mm
Z จังหวะการทำงาน	25 mm
การทำให้หมด ๗	ใช้คอปทั้ง 2 ด้าน ลักษณะอ่อนนุ่ม
ตำแหน่งการติดตั้ง	รางนำ แนวตั้ง
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	เพลลาขับ รางนำแบบไขว้ ลำดับการเคลื่อนไหวที่ถูกบังคับ
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตซ์ความใกล้ชิด
ป้องกันการหมุน/คู่มือ	คู่มือข้าม
รอบเวลาต่ำสุด	1 s
ความแม่นยำในการทำซ้ำ	±0.02 มม.
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:...]]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทำซ้ำได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
แรงบิดสูงสุดของไดรฟ์	5 Nm
แรงตามแนวแกนสูงสุดบนเพลลาขับ	50 N
แมกซ์โมเมนต์ Mx ไดนามิก	3.2 Nm
แมกซ์โมเมนต์ Mx คงที่	15 Nm
แมกซ์โมเมนต์ไดนามิก My	3.2 Nm
Max. moment My static	15 Nm
แมกซ์โมเมนต์ Mz ไดนามิก	3.2 Nm
แมกซ์โมเมนต์ Mz คงที่	15 Nm
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด	1.5 kg
แรงรัศมีสูงสุดบนเพลลาขับ	120 N
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	65 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	7400 g
ชุดยึดด้านหน้า	มีรูทะลุ

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ มีตัวเลื่อน
แผ่นฐานวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
คู่มือข้ามวัสดุ	เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ
ชิ้นส่วนด้านข้างของวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด