


วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว GR-QB-5/32-U

หมายเลขชิ้นส่วน: 534680

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	ฟังก์ชันไม่คืนคืนแรง
ข้อต่อลม 1	QB-5/32
ข้อต่อลม 2	QB-5/32
ประเภทการดำเนินการ	ด้วยตนเอง
องค์ประกอบการปรับ	สกรูหัวผ่า
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย มีรูทะลุ ทางเลือก:
มาตรฐานอัตราการไหลในการควบคุมทิศทางการไหล	7.63 cfm
มาตรฐานอัตราการไหลในทิศทางไม่ย้อนกลับ	2.69 cfm...7.63 cfm
แรงดันใช้งาน	-13.8 psi...116 psi
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	เสริมความแข็งแรงด้วย PBT
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
มาตรฐานอัตราการไหลในการไหลควบคุมทิศทาง 0.6->0 MPa (6->0 บาร์, 87->0 psi)	13.5 cfm
มาตรฐานอัตราการไหลในทิศทางไม่ย้อนกลับ 0.6->0 MPa (6->0 บาร์, 87->0 psi)	10.8 cfm...14.4 cfm
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิปานกลาง	32 °F...140 °F
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	0.4 oz
จุดเกลียววัสดุ	ทองเหลือง ชุบนิเกิล
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ปล่อยแหวนวัสดุ	ปอม
หัวเป็นสนวัสดุ	ทองเหลือง ซุบนิกเกิล
สกรูปรับวัสดุ	ทองเหลือง ซุบนิกเกิล