


มินิสไลด์ EGSL-BS-45-100-3P

หมายเลขชิ้นส่วน: 562225

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จังหวะการทำงาน	100 mm
ขนาด	45
กำลังวิ่งขนานกันในทิศทาง z	0.04 mm
ความขนาน	0.05 mm
พลิกกลับ	50 µm
เส้นผ่าศูนย์กลางกลางแกน	10 mm
แกนหมุน	3 mm/U
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	Ball bearing cage guide
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	มินิเลื่อนไฟฟ้า แนะนำ ด้วยบอลสกรู
ประเภทมอเตอร์	สเต็ปเปอร์มอเตอร์ เซอร์โวมอเตอร์
ประเภทแกนหมุน	ไดรฟ์เกลียวแบบกลม
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
อัตราเร่งสูงสุด	25 m/s ²
ความเร็วสูงสุด	0.3 m/s
ความแม่นยำในการทำซ้ำ	±0.015 มม.
รอบการทำงาน	100%
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับความดันเสียง	60 dB(A)
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
แรงป้อนต่อเนื้อ	100 N
แรงบิดสูงสุดของไดรฟ์	0.205 Nm
แมกซ์ ฟอร์ซ Fy	631 N
แรง Fz สูงสุด	631 N
Max Moment Mx	18.6 Nm
แรงบิดสูงสุดของ My	16.3 Nm
Max Moment Mz	16.3 Nm

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
แรงรัศมีสูงสุดบนเพลาชับ	120 N
แรงบิดสูงสุด Fx	150 N
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	0.09 Nm
ค่าอ้างอิงน้ำหนักบรรทุกทุก แนวนอน	6 kg
น้ำหนักบรรทุกแนวปฏิบัติ แนวตั้ง	6 kg
โมเมนต์มวลของความเฉื่อย J _L ต่อน้ำหนักบรรทุกกิโลกรัม	0.0023 kgcm ²
โมเมนต์ความเฉื่อย J _O	0.0459 kgcm ²
การบิดงอค่าคงที่	3 mm/U
ช่วงการบำรุงรักษา	หล่อลื่นตลอดอายุการใช้งาน
การเคลื่อนที่มวล	640 g
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1540 g
ประเภทของรัด	ด้วยเกลียวใน พร้อมปลอกหุ้มตรงกลาง พร้อมอุปกรณ์เสริม
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	หล่ออลูมิเนียม ทาสี
วัสดุราง	แบริงเหล็ก
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
แผ่นแอกวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
วัสดุยึดแกนหมุน	แบริงเหล็ก
แกนหมุนวัสดุ	แบริงเหล็ก