


# วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว GRLA-1/2-QB-3/8-U

หมายเลขชิ้นส่วน: 564846

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                              | มูลค่า                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                            | ฟังก์ชันไม่คืนคืนแรงไอเสีย                     |
| ข้อต่อลม 1                                                               | QB-3/8                                         |
| ข้อต่อลม 2                                                               | 1/2 NPT                                        |
| ประเภทการดำเนินการ                                                       | ด้วยตนเอง                                      |
| องค์ประกอบการปรับ                                                        | สกรูหัวผ่า                                     |
| ประเภทของรัด                                                             | ขันสกรูได้<br>พร้อมเกลียวนอก                   |
| มาตรฐานอัตราการไหลในการควบคุมทิศทางการไหล                                | 188 cfm                                        |
| มาตรฐานอัตราการไหลในทิศทางไม่ย้อนกลับ                                    | 145 cfm...192 cfm                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                           | 32 °F...140 °F                                 |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                                        | ตามต้องการ                                     |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์                                       | -13.8 psi...116 psi                            |
| มาตรฐานอัตราการไหลในการไหลควบคุมทิศทาง 0.6->0 MPa (6->0 บาร์, 87->0 psi) | 268 cfm                                        |
| มาตรฐานอัตราการไหลในทิศทางไม่ย้อนกลับ 0.6->0 MPa (6->0 บาร์, 87->0 psi)  | 268 cfm...279 cfm                              |
| สื่อปฏิบัติการ                                                           | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                                   | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                                   | VDMA24364 โซน III                              |
| อุณหภูมิปานกลาง                                                          | 32 °F...140 °F                                 |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                                                       | 20.7 ft-lbf                                    |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                                         | 3.85 oz                                        |
| จุดเกลียววัสดุ                                                           | ทองเหลือง<br>ชุบนิกเกิล                        |
| วัสดุหมายเหตุ                                                            | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| สีวัสดุ                                                                  | NBR                                            |

| ลักษณะเฉพาะ     | มูลค่า                  |
|-----------------|-------------------------|
| สกรูกลางวัสดุ   | ทองเหลือง<br>ชุบนิกเกิล |
| ปลั๊กแหวนวัสดุ  | ปอม                     |
| หัวเป็นสนวัสดุ  | ทองเหลือง<br>ชุบนิกเกิล |
| สกรูปรับวัสดุ   | ทองเหลือง<br>ชุบนิกเกิล |
| วัสดุข้อต่อหมุน | PBT เสริมแรง            |