


ปลั๊กชอกเกต
MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX
 หมายเลขชิ้นส่วน: 570367

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	EN 175301-803
ได้มาตรฐาน	EN 61984
ป้องกันการระเบิด	หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง โซน 2 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
ความถี่ในการเชื่อมต่อ	50
ปลั๊กไฟ	ทำมุม
หมายเหตุเกี่ยวกับตัวรับเคเบิล	เปิดประทุนได้ 90°
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 พังค์ชั่น	หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ	สี่เหลี่ยม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ	กระป๋อง
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ตัวรับสายเคเบิล	มุม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	รูปแบบแผนภาพการเชื่อมต่อ C ตามมาตรฐาน EN 175301-803
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ	3
การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขนาด	3
ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด	บนโซลินอยด์ว่าสั้วพร้อมสกรูกลาง M2.5
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 พังค์ชั่น	หน้าควบคุม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	ขั้วสกรู
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสาสายไฟ	3
การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสาสายไฟ ขนาด	3
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...30 V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC	0 V...24 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	6 A
ตัวต้านทานไฟกระชาก	0.8 kV
การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน	ปัจจุบัน
ขั้วต่อสายเคเบิล	M12x1.5
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	4 mm...6 mm
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.25 mm²...0.5 mm²

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระดับการป้องกัน	IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน	ในสภาพการติดตั้ง
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...125 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับมลพิษ	3
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับของการปนเปื้อน	ในสภาพการติดตั้ง
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ
ซีลวัสดุ	HNBR
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	ทองเหลืองกระป๋อง