


# เครื่องส่ง SOEG-S-M18-S-L

หมายเลขชิ้นส่วน: 537703

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                     | มูลค่า                                                                            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ออกแบบ                                          | ทรงกลม                                                                            |
| ได้มาตรฐาน                                      | EN60947-5-2                                                                       |
| อนุญาต                                          | เครื่องหมาย RCM<br>c UL เร - รายการ (OL)                                          |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)  | ตามคำสั่ง EU EMC<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป                                 |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)       | ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร |
| การวัดค่าที่เปลี่ยนแปลง                         | ตำแหน่ง                                                                           |
| หลักการวัด                                      | optoelectronic                                                                    |
| วิธีการวัด                                      | เซ็นเซอร์ผ่านลำแสง<br>ช่อง                                                        |
| ประเภทของแสง                                    | สีแดง                                                                             |
| พิสัยการทำงาน                                   | 20000 mm                                                                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                  | -25 °C...55 °C                                                                    |
| ความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจร                         | การต่อกลับ                                                                        |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC                     | 10 V...36 V                                                                       |
| ระลอกคลื่น                                      | 20 %                                                                              |
| ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน                          | 15 mA                                                                             |
| การป้องกันขั้วย้อนกลับ                          | สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด                                                    |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                               | 3 พิน<br>M12x1<br>ปลั๊ก                                                           |
| ขนาด                                            | M18x1                                                                             |
| ประเภทของรัด                                    | พร้อมน็อตล็อค                                                                     |
| แรงบิดในการการขัน                               | 20 Nm                                                                             |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                | 40 g                                                                              |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                               | ทองเหลือง<br>ชุบโครเมียม                                                          |
| วัสดุเนื้อเยื่อ                                 | ทองเหลือง<br>โครเมียม                                                             |
| อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยึดหยุ่น | -5 °C...55 °C                                                                     |
| ระดับการป้องกัน                                 | IP65<br>IP67                                                                      |

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                        |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                |