


# **พรีอกซิมิตส์วิตช์** **SIED-M12B-ZS-K-L** หมายเลขชิ้นส่วน: 538272

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                                                                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ออกแบบ                                         | ทรงกลม                                                                                                       |
| ได้มาตรฐาน                                     | EN60947-5-2                                                                                                  |
| อนุญาต                                         | เครื่องหมาย RCM<br>c UL เร - รายการ (OL)                                                                     |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่ง EU EMC<br>ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป                                                        |
| หลักการวัด                                     | อุปนัย                                                                                                       |
| ระยะทางการทำงานที่กำหนด                        | 2 mm                                                                                                         |
| ระยะการใช้งานที่มีนัย                          | 1.62 mm                                                                                                      |
| ปัจจัยลด                                       | อลูมิเนียม = 0.5<br>เหล็กกล้าไร้สนิม St 18/8 = 0.9<br>ทองแดง = 0.4<br>ทองเหลือง = 0.6<br>เหล็กเซนต์ 37 = 1.0 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -25 °C...85 °C                                                                                               |
| ความสามารถในการทำซ้ำ                           | 0.1 mm                                                                                                       |
| สวิทช์เชิงเอาร์ทพุท                            | แบบไร้สัมผัส 2 สาย                                                                                           |
| ฟังก์ชันการเปลี่ยนองค์ประกอบ                   | ปกติ เปิด                                                                                                    |
| ฮิสเทรีซิส                                     | 0.02 mm...0.44 mm                                                                                            |
| ความถี่สวิทช์สูงสุด DC                         | 1200 Hz                                                                                                      |
| ความถี่การสลับสูงสุด AC                        | 25 Hz                                                                                                        |
| กระแสไฟขาออกสูงสุด                             | 200 mA                                                                                                       |
| แรงดันตก                                       | 8 V                                                                                                          |
| กระแสโหลดขั้นต่ำ                               | 5 mA                                                                                                         |
| ความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจร                        | ไม่                                                                                                          |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC                    | 20 V...265 V                                                                                                 |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC                    | 20 V...320 V                                                                                                 |
| ความถี่หลัก                                    | 50 Hz                                                                                                        |
| ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน                         | 1.5 mA                                                                                                       |
| การป้องกันขั้วย้อนกลับ                         | สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด                                                                               |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                              | 2 คอร์<br>สายเคเบิล                                                                                          |
| ความยาวสายเคเบิล                               | 2.5 m                                                                                                        |

| ลักษณะเฉพาะ                                     | มูลค่า                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| วัสดุปลอกสาย                                    | TPE-U(PUR)                    |
| ปลอกหุ้มฉนวนวัสดุ                               | พีวีซี                        |
| ขนาด                                            | M12                           |
| ประเภทของรัด                                    | พร้อมน็อตล็อก                 |
| แรงบิดในการการขัน                               | 10 Nm                         |
| ประเภทการติดตั้ง                                | ล่าง                          |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                | 90 g                          |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                               | ทองเหลือง<br>PA<br>ชุบนิกเกิล |
| การแสดงสถานะการสลับ                             | LED สีเหลือง                  |
| อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยืดหยุ่น | -5 °C...50 °C                 |
| ระดับการป้องกัน                                 | IP67                          |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                 | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ          | VDMA24364-B2-L                |
| การเลือกข้อมูลเซ็นเซอร์เพิ่มเติม                | สำหรับแรงดันไฟฟ้า DC และ AC   |
| ทางออกไฟฟ้า                                     | แบบไร้สัมผัส 2 สาย            |
| การออกแบบของวិซันเซ็นเซอร์                      | ค่าเริ่มต้น                   |