


พรีอกซิมีตีสวิตช์ **SIED-M18B-ZO-S-L** หมายเลขชิ้นส่วน: 538281

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ออกแบบ	ทรงกลม
ได้มาตรฐาน	EN60947-5-2
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM c UL เร้า - รายการ (OL)
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
หลักการวัด	อุปนัย
ระยะทางการทำงานที่กำหนด	5 mm
ระยะการใช้งานที่มั่นใจ	4.05 mm
ปัจจัยลด	อลูมิเนียม = 0.4 เหล็กกล้าไร้สนิม St 18/8 = 0.7 ทองแดง = 0.3 ทองเหลือง = 0.4 เหล็กเซนต์ 37 = 1.0
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...85 °C
ความสามารถในการทำซ้ำ	0.15 mm
สวิตช์เชิงเอาต์พุต	แบบไร้สัมผัส 2 สาย
ฟังก์ชันการเปลี่ยนองค์ประกอบ	ที่เปิด
ฮิสเทรีซิส	0.04 mm...1.15 mm
ความถี่สวิตช์สูงสุด DC	490 Hz
ความถี่การสลับสูงสุด AC	25 Hz
กระแสไฟขาออกสูงสุด	300 mA
แรงดันตก	8 V
กระแสโหลดขั้นต่ำ	5 mA
ความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจร	ไม่
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC	20 V...265 V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	20 V...320 V
ความถี่หลัก	50 Hz
ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน	1.5 mA
การป้องกันขั้วย้อนกลับ	สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	2 พิน M12x1 ปลั๊ก
ขนาด	M18
ประเภทของรัด	พร้อมน็อตล็อก
แรงบิดในการการขัน	30 Nm
ประเภทการติดตั้ง	ล่าง
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	50 g
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง PA ชุบนิกเกิล
การแสดงสถานะการสลับ	LED สีเหลือง
ระดับการป้องกัน	IP67
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
การเลือกข้อมูลเซ็นเซอร์เพิ่มเติม	สำหรับแรงดันไฟฟ้า DC และ AC
ทางออกไฟฟ้า	แบบไร้สัมผัส 2 สาย
การออกแบบของวixinเซ็นเซอร์	ค่าเริ่มต้น