


ฟร็อกซ์มีตี้สวิตช์
SIEF-Q40S-PA-S-2L
 หมายเลขชิ้นส่วน: 538341

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ออกแบบ	สี่เหลี่ยม
ได้มาตรฐาน	EN60947-5-2
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM c UL เร - รายการ (OL)
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
หลักการวัด	อุปนัย
ระยะทางการทำงานที่กำหนด	35 mm
ระยะการใช้งานที่มั่นใจ	28.35 mm
ปัจจัยลด	อลูมิเนียม = 1.0 เหล็กกล้าไร้สนิม St 18/8 = 1.0 ทองแดง = 1.0 ทองเหลือง = 1.0 เหล็กเซนต์ 37 = 1.0
อุณหภูมิโดยรอบ	-30 °C...85 °C
ความสามารถในการทำซ้ำ	0.7 mm
สวิตช์เชิงเอ้าท์พุท	PNP
ฟังก์ชันการเปลี่ยนองค์ประกอบ	ต่อต้านวาเลนซ์
อีสเทรีซิส	1.05 mm...5.25 mm
ความถี่สวิตช์สูงสุด DC	250 Hz
กระแสไฟขาออกสูงสุด	200 mA
แรงดันตก	1.8 V
ความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจร	การตอกบัตร
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	10 V...65 V
ระลอกคลื่น	10 %
ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน	15 mA
การป้องกันชัวย้อนกลับ	สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	4 พิน Fixcon M12x1 ปลั๊ก

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	40x40x65 มม.
ประเภทของรีด	มีรูทะลุ
ประเภทการติดตั้ง	ล้างบางส่วน
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	156 g
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมความแข็งแรงด้วย PBT
ตัวบ่งชี้พร้อม	LED สีเขียว
การแสดงสถานะการสลับ	LED สีเหลือง
ระดับการป้องกัน	IP67
ภูมิคุ้มกันต่อสนามแม่เหล็ก	สนามแม่เหล็กตรงและสนามไฟฟ้าสลับ
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การเลือกข้อมูลเซ็นเซอร์เพิ่มเติม	ด้วยคาร์ดิคชั่นแฟคเตอร์ 1 - ด้านสนามแม่เหล็ก
ทางออกไฟฟ้า	PNP
การออกแบบของวixinเซ็นเซอร์	ค่าเริ่มต้น