

เทอร์มินัลstriป

VABM-L1-10HW-G18-6-GR

หมายเลขชิ้นส่วน: 573436

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|---|---|
| กว้าง | 10.5 mm |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| จำนวนตำแหน่งขั้วสูงสุด | 6 |
| อนุญาต | c UL เร้า - ได้รับการยอมรับ (OL) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion | เหมาะสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ที่มีค่า Cu/Zn/Ni ลดลง (F1a) |
| ความเหมาะสมของห้องคลีนรูม วัดตาม ISO 14644-14 | คลาส 6 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1 |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 °C...60 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 464 g |
| ควบคุมการเชื่อมต่ออากาศ 12/14 | M5 |
| การเชื่อมต่อควบคุมอากาศเสีย 82/84 | M5 |
| ข้อต่อลม 1 | G1/8 |
| ข้อต่อลม 2 | M7 |
| ข้อต่อลม 3 | G1/8 |
| ข้อต่อลม 4 | M7 |
| ข้อต่อลม 5 | G1/8 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| แถบเชื่อมต่อวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมดีด |