


สายมอเตอร์
NEBM-M16G8-E-5-Q7-LE8-1
หมายเลขชิ้นส่วน: 5391543

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	EN 61984
การกำหนดสาย	ไม่มีที่ใส่ป้าย
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	860 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 ฟังก์ชัน	หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ	รอบ ๆ
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ	กระป๋อง
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เติร์บสายเคเบิล	แค้
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	M16x0.75
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ	8
การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขนาด	6
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ฟังก์ชัน	หน้าควบคุม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ	สายเคเบิล
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	ปลายเปิด
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสาสายไฟ	8
การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสาสายไฟขนาด	6
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...600 V
หมายเหตุเกี่ยวกับช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 - 300 V สำหรับตัวนำตัดขวาง 0.25 มม. ²
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC	0 V...600 V
หมายเหตุเกี่ยวกับช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC	0 - 300 V สำหรับหน้าตัดตัวนำ 0.25 มม. ²
พิกัดกระแสที่ 40°C	12 A
หมายเหตุเกี่ยวกับกำลังการผลิตปัจจุบันที่ 40 °C	4 A สำหรับแนวตัดขวางตัวนำ 0.25 มม. ²
ตัวต้านทานไฟกระชาก	6 kV
หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันต้านทานแรงกระตุ้น	4 kV สำหรับตัวนำตัดขวาง 0.25 มม. ²
ป้องกัน	ใช่
ความยาวสายเคเบิล	5 m
คุณสมบัติสาย	เหมาะสำหรับโซ่พลังงาน
รัศมีการดัด, การเดินสายเคเบิลแบบตายตัว	55 mm
รัศมีการดัด, การเดินติดตั้งสายแบบหยึดหยุ่น	110 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	11 mm
การประกอบสายเคเบิล	4 x 0.75 มม. ² + 2 x (2 x 0.25 มม. ²)

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย	0.25 mm ² 0.75 mm ²
ปลายสาย	ปลอกโลหะตามมาตรฐาน DIN 46228-A..-10 ปลอกโลหะตามมาตรฐาน DIN 46228-E..-10
ระดับการป้องกัน	IP65
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน	ในสภาพการติดตั้ง
อุณหภูมิโดยรอบ	-50 °C...90 °C
อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยืดหยุ่น	-40 °C...90 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับมลพิษ	3
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
วัสดุปลอกสาย	TPE-U(PUR)
สีปลอกสาย	ส้ม
ปลอกหุ้มฉนวนวัสดุ	TPE-E