

# กระบอกสูบหลายตำแหน่ง

ADNM-40- -

หมายเลขชิ้นส่วน: 539696

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                        | มูลค่า                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø ลูกสูบ                                           | 40mm                                                                                                                     |
| จังหวะที่เป็นไปได้ของตำแหน่งกระบอกสูบสุดท้าย       | 1 mm...2000 mm                                                                                                           |
| จังหวะที่เป็นไปได้ของตำแหน่งกลาง                   | 1 mm...300 mm                                                                                                            |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                               | ISO 21287                                                                                                                |
| การทำให้หมด ๗                                      | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน                                                                                      |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                  | ตามต้องการ                                                                                                               |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                            | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ<br>หลอดโปรไฟล์                                                                                      |
| จำนวนตำแหน่งชั้นกลางสูงสุด                         | 5                                                                                                                        |
| ผลรวมสูงสุดของการสโตรกเดียวทั้งหมด                 | 2000 mm                                                                                                                  |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                  | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                                                                                                  |
| ตัวแปร                                             | เกลียวก้านลูกสูบตัวผู้ขยาย<br>เกลียวพิเศษบนก้านลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบขยาย<br>ซีลทนความร้อนสูงสุด 120 °C<br>ป้ายชื่อเลเซอร์ |
| แรงดันใช้งาน                                       | 0.08 MPa...1 MPa<br>0.8 bar...10 bar<br>11.6 psi...145 psi                                                               |
| ฟังก์ชัน                                           | การแสดงคู่                                                                                                               |
| สื่อปฏิบัติการ                                     | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                           |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม             | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                                                                            |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                    | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                                                                                |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                        |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                     | -20 °C...120 °C                                                                                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 633 N                                                                                                                    |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล้างหน้า   | 754 N                                                                                                                    |
| ประเภทของรัด                                       | ด้วยเกลียวใน<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก:                                                                           |
| พอร์ตลม                                            | M5                                                                                                                       |
| วัสดุหมายเหตุ                                      | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                   |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                          |
|-------------------|---------------------------------|
| วัสดุหุ้ม         | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>อโนไดซ์ |
| ซีลวัสดุ          | TPE-U (PU)                      |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>อโนไดซ์ |
| ก้านลูกสูบวัสดุ   | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง            |