


Handling module HSW-10-AS-SD

หมายเลขชิ้นส่วน: 540227

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จังหวะการทำงาน	9 mm...15 mm
ขนาด	10
ระยะชักเชิงเส้นสูงสุดที่มุมหมุน 90°	90/90 มม.
Z จังหวะ	80 mm...100 mm
การทำให้หมด 7	ลดเสียงรบกวนผ่านบัพเฟอร์
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	เพลาชับ คู่มือเชิงเส้นพร้อมแม่แรงโรตารี ลำดับการเคลื่อนไหวที่ถูกบังคับ
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
ความแม่นยำการทำซ้ำตำแหน่งสิ้นสุด	+/-0.02 มม.
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
แรงบิดสูงสุดของไดรฟ์	0.85 Nm
แรงตามแนวแกนสูงสุดบนเพลาชับ	10 N
Max Moment Mx	0.6 Nm
แรงบิดสูงสุด My	0.6 Nm
Max Moment Mz	0.6 Nm
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด	0.5 kg
แรงรัศมีสูงสุดบนเพลาชับ	30 N
แรงในกระบวนการสูงสุดในทิศทาง Y	30 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1300 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุและบล็อกตรงกลาง
วัสดุหุุด	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
วัสดุหุ้ม	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
วัสดุสปริงแรงดัน	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
แผ่นฐานวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
ผู้ถือวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
คู่มือข้ามวัสดุ	เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
คั่นโยกหมุนวัสดุ	เหล็กชุบแข็ง ขัดเกลา
แผ่นกันวัสดุ	เหล็กชุบแข็ง ชุบแข็ง
วัสดุรางเซนเซอร์	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
วัสดุเว็บ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
สกรูปรับวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง