


# กระบอกลมแบบคอมแพค ADNGF-32-40-PPS-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 574027

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                        | มูลค่า                                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| อับ                                                | 40 mm                                           |
| Øลูกสูบ                                            | 32 มม.                                          |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                               | ISO 21287                                       |
| การทำให้หมด ๗                                      | ตัวกันกระแทกตำแหน่งปลายลมที่ปรับเองได้          |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                  | ตามต้องการ                                      |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                            | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ<br>หลอดโปรไฟล์             |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                  | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                         |
| ป้องกันการหมุน/คู่มือ                              | แกนประคองพร้อมโยค                               |
| แรงดันใช้งาน                                       | 0.19 MPa...1 MPa<br>1.9 bar...10 bar            |
| ฟังก์ชัน                                           | การแสดงคู่                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                                     | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม             | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                    | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ             | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                     | -20 °C...80 °C                                  |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด                      | 1 J                                             |
| ความยาวลดทอน                                       | 4 mm                                            |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 415 N                                           |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า   | 483 N                                           |
| การเคลื่อนที่มวล                                   | 199 g                                           |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                   | 466 g                                           |
| พอร์ตลม                                            | G1/8                                            |
| วัสดุหมายเหตุ                                      | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                          |
| สกรูปลอกคอวัสดุ                                    | เหล็ก                                           |
| วัสดุหุ้ม                                          | อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบอโนไดซ์                    |
| ซีลวัสดุ                                           | TPE-U(PUR)                                      |
| วัสดุแผ่นปิดท้าย                                   | อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบอโนไดซ์                    |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                    | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                            |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ                                  | โลหะผสมอะลูมิเนียมดัด ชุบผิวเรียบ               |