

Fluidic muscle DMSP-10- -

หมายเลขชิ้นส่วน: 541403

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	10
การขยายเส้นผ่านศูนย์กลางที่การหดตัวสูงสุด	24 mm
อับ	0 mm...2250 mm
การหดตัวสูงสุด	25% ของความยาวระบุ
ยืดสูงสุด	3% ของความยาวระบุ
ความยาวระบุ	40 mm...9000 mm
กลัมน้ำเข้าได้	$\leq 1\%$ ของความยาวที่กำหนด แบบเป็นรอบ
ยอมรับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้	≤ 2 มม. จากความยาวที่กำหนด 400 มม. $\pm 0.5\%$ สูงสุด 400 มม. ความยาวเล็กน้อย
ค่าเผื่อมุมที่อนุญาต	1 deg
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	เมมเบรนหดตัว
แรงดันใช้งาน	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
ฟังก์ชัน	บัพบาทเดียว ดึง
อนุญาต	MOT
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:...]]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...60 °C
โหลดสูงสุดแขวนได้อย่างอิสระ	30 kg
แรงตามทฤษฎีของ Fluidic Muscle ที่แรงดันใช้งานสูงสุด	630 N
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	480 N
ค่าปริมาตรน้ำหนักต่อความยาว 1 เมตร	94 g
ฟอร์ทลม	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
หน้าแปลนวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์ที่ชัดเจน
ปลอกแขนวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียมไม่มีสี

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุแม่เบรณ	AR ยางคลอโรพรีน
วัสดุनीต	เหล็ก สั้กะสี