

# เทอร์มินัลสตริป

## VABM-L1-18S-G38-8

หมายเลขชิ้นส่วน: 574461

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                              | มูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กว้าง                                    | 19 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| จำนวนตำแหน่งหัวส่วสูงสุด                 | 16                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| แรงดันใช้งาน                             | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                                                                                                                                                                                                        |
| อนุญาต                                   | เครื่องหมาย RCM<br>c UL เร - ได้รับการยอมรับ (OL)                                                                                                                                                                                                                             |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK          | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                     |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ   | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion | ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับคำจำกัดความผลิตภัณฑ์ภายในของ Festo<br>เพื่อใช้ในการผลิตแบตเตอรี่: โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลมากกว่า<br>1% โดยน้ำหนัก จะไม่นำมาใช้ช้อยกเว้น ได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า<br>พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า<br>และขดลวด |
| คลาสคัลลัม                               | คลาส 5 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                 |
| แรงบิดขั้นสูงสุดสำหรับการติดตั้ง DIN     | 1.5 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดหัว              | 1.18 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| แรงขันยึดสูงสุดบนผนัง                    | 3 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                         | 652 g                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ข้อต่อลม 1                               | G3/8                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ข้อต่อลม 3                               | G3/8                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ข้อต่อลม 5                               | G3/8                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัสดุหมายเหตุ                            | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                                                                                                                                                                        |
| แถบเชื่อมต่อวัสดุ                        | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                                                                                                                                                                                                                                                          |