


# วาล์วเปิด/ปิด

## MS4-EE-1/8-10V24-S

หมายเลขชิ้นส่วน: 542600

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | ตัวเลื่อนลูกสูบ                                              |
| ประเภทการดำเนินการ                                            | ไฟฟ้า                                                        |
| ฟังก์ชันการระบายอากาศ                                         | คันเร่งไม่ได้                                                |
| แมนนวลทดสอบ                                                   | คลำ                                                          |
| รีเซ็ตประเภท                                                  | สปริงกล                                                      |
| ประเภทการกระตุ้น                                              | น้ำร้อน                                                      |
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                 | 3/2, แบบปิด, คอยด์เดี่ยว                                     |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 4 bar...10 bar                                               |
| ทับซ้อนกัน                                                    | ความคุ้มครองที่ดี                                            |
| ค่า C                                                         | 4.5 l/sbar                                                   |
| ค่า x                                                         | 0.5                                                          |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 1000 l/min                                                   |
| รอบการทำงาน                                                   | 100%                                                         |
| ลักษณะขดลวด                                                   | 24VDC: 1.8W                                                  |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                    |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -10 °C...50 °C                                               |
| ระดับการป้องกัน                                               | IP65                                                         |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -10 °C...50 °C                                               |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                                            | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                       |
| ประเภทของรัด                                                  | การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก:              |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | ตามต้องการ                                                   |
| ทิศทางการไหล                                                  | กลับไม่ได้                                                   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 289 g                                                        |
| ข้อต่อลม 1                                                    | G1/8                                                         |
| ข้อต่อลม 2                                                    | G1/8                                                         |

| ลักษณะเฉพาะ        | มูลค่า                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ข้อต่อลม 3         | G1/4                                                                  |
| ควบคุมการจ่ายอากาศ | ภายใน                                                                 |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า  | รูปร่าง C<br>ปลั๊ก<br>ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803<br>ดีไซน์สีเหลี่ยม |
| ซีลวัสดุ           | NBR                                                                   |
| วัสดุที่อยู่อาศัย  | อลูมิเนียมหล่อ                                                        |