


วาล์วหน่วงเวลา VZO-3-PK-3

หมายเลขชิ้นส่วน: 5754

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปรกติ	2 mm
ประเภทการดำเนินการ	นิวเมติก
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	วาล์วก้านวาล์วพร้อมสปริงกลับ
ทับซ้อนกัน	ความคุ้มครองเชิงลบ
หมายเหตุเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบบังคับ	เปลี่ยนความถี่อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์
แรงดันใช้งาน	2.5 bar...8 bar
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	60 l/min
ปรับเวลาหน่วงได้	0.25 s...5 s
หยุดชั่วคราวเพื่อรีเซ็ต	50 ms
การตั้งค่าเวลาในการทำซ้ำ	± 0.5 s
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทำน้ำมันได้
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
สื่อควบคุม	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	150 g
ประเภทของรัด	การติดตั้งแผงด้านหน้า บนโครงยึด ทางเลือก:
พอร์ตกลม	PK-3
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ