

# กระบอกลมแบบคอมแพค CDC-25- -

หมายเลขชิ้นส่วน: 543306

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                          | มูลค่า                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อับ                                                  | 1 mm...300 mm                                                                                                                                  |
| Øลูกสูบ                                              | 25mm                                                                                                                                           |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                                 | ISO 21287                                                                                                                                      |
| การทำให้หมด ๗                                        | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน                                                                                                            |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                    | ตามต้องการ                                                                                                                                     |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                              | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ                                                                                                                           |
| ตัวแปร                                               | เกลียวก้านลูกสูบตัวผู้ขยาย<br>เกลียวพิเศษบนก้านลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบขยาย<br>ผ่านก้านลูกสูบ<br>ซีลทนความร้อนสูงสุด 120 °C<br>ก้านลูกสูบด้านเดียว |
| แรงดันใช้งาน                                         | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar                                                                                                           |
| ฟังก์ชัน                                             | การแสดงคู่                                                                                                                                     |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)       | ตามคำสั่ง EU EMC                                                                                                                               |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)            | ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC                                                                                                  |
| สื่อปฏิบัติการ                                       | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                 |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม               | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                                                                                                  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                      | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง                                                                                                                          |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ               | VDMA24364-B2-L<br>VDMA24364 โซน III                                                                                                            |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                                   | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                                                                                                         |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                       | -20 °C...120 °C                                                                                                                                |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถ่วงกลับ | 247 N                                                                                                                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า     | 247 N...295 N                                                                                                                                  |
| ประเภทของรัด                                         | มีรูทะลุ<br>ด้วยเกลียวใน<br>ทางเลือก:                                                                                                          |
| พอร์ตลม                                              | M5                                                                                                                                             |
| วัสดุหุ้ม                                            | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>อโนไดซ์                                                                                                                |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                                                                                                    |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                                   |
|-------------------|------------------------------------------|
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>ชุบผิวอลูมิเนียม |