



# แผ่นควบคุม VABF-S3-1-R1C2-C-10 หมายเลขชิ้นส่วน: 543527

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ความกว้าง                              | 26 mm                                                             |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                   | ISO 15407-1                                                       |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                        |
| การวางซ้อนแนวตั้งแบบนิวเมติก           | เครื่องปรับความดันสำหรับ1                                         |
| ฟังก์ชันตัวควบคุม                      | ค่าคงที่แรงดันขาออก<br>ด้วยการระบายอากาศตรง                       |
| เกจวัดความดันเสริม                     | เป็นไปได้                                                         |
| ช่วงควบคุมแรงดัน                       | 0.05 MPa...0.85 MPa<br>0.5 bar...8.5 bar<br>7.25 psi...123.25 psi |
| แรงดันขาเข้า 1                         | 0.5 bar...10 bar                                                  |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                     |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน                                 |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| ระดับการป้องกัน                        | IP65<br>NEMA 4                                                    |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -5 °C...50 °C                                                     |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 305 g                                                             |
| ประเภทของการยึดแบบเรียงซ้อนแนวตั้ง     | บนแผ่นโซ่เชื่อมต่อ<br>บนแผ่นเชื่อมต่อแต่ละแผ่น                    |
| เกจวัดแรงดันการเชื่อมต่อ               | พร้อมคลิปหนีบ                                                     |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                            |
| แผงควบคุมวัสดุ                         | PA                                                                |
| ตัวเรือนตัวควบคุมวัสดุ                 | อลูมิเนียมหล่อ                                                    |