

**กระบอกจก**  
**DFSP-16-15-DS-PA**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 576059

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                 | มูลค่า                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| อับ                                         | 15 mm                                                      |
| Øลูกสูบ                                     | 16mm                                                       |
| การทำให้หมด ๆ                               | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน                        |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                           | ตามต้องการ                                                 |
| ฟังก์ชัน                                    | การแสดงคู่                                                 |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                     | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ<br>หลอดโปรไฟล์                        |
| การตรวจจับตำแหน่ง                           | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                                    |
| ป้องกันการหมุน/คู่มือ                       | ก้านลูกสูบกลม                                              |
| แรงดันใช้งาน                                | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                          |
| สื่อปฏิบัติการ                              | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม      | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK             | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ      | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| คลาสคสัณรุม                                 | คลาส 6 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                              | -10 °C...80 °C                                             |
| แรงกระแทกที่อนุญาตบนก้านลูกสูบขยาย          | 880 N                                                      |
| แรงต้านข้างที่อนุญาตระหว่างกระบวนการเปลี่ยน | 147 N                                                      |
| อัตราการทำงานสูงสุด                         | 5 Hz                                                       |
| ประเภทของรัด                                | มีรูทะลุ<br>ด้วยเกลียวใน<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก: |
| พอร์กลม                                     | M5                                                         |
| วัสดุหมายเหตุ                               | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                     |
| สกรูลอกคอวัสดุ                              | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                |
| วัสดุหุ้ม                                   | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>อโนไดซ์                            |
| ซีลวัสดุ                                    | TPE-U (PU)                                                 |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                             | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                |
| ม้วนวัสดุ                                   | เหล็กกล้าไนซ์                                              |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                               |
|-------------------|--------------------------------------|
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>สไลด์อินไดซ์ |