

กระบอกจก
DFSP-16-15-PF-PA
 หมายเลขชิ้นส่วน: 576067

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อับ	15 mm
Øลูกสูบ	16mm
เกลียวกันลูกสูบ	M3
การทำให้หมด ๆ	แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	บทบาทเดียว ดึง
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ลูกสูบ ก้านลูกสูบ หลอดโปรไฟล์
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
ปลายก้านลูกสูบ	ด้ายภายใน
ตัวแปร	เกลียวในบนก้านลูกสูบ
ป้องกันการหมุน/คู่มือ	ก้านลูกสูบกลม
แรงดันใช้งาน	0.28 MPa...1 MPa 2.8 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
คลาสคัลลินรัม	คลาส 6 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
แรงกระแทกที่อนุญาตบนก้านลูกสูบขยาย	880 N
แรงต้านข้างที่อนุญาตระหว่างกระบวนการเปลี่ยน	147 N
อัตราการหมุนสูงสุด	5 Hz
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ ด้วยเกลียวใน พร้อมอุปกรณ์เสริม ทางเลือก:
พอร์ตกลม	M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สกรูลอกคอวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุหุ้ม	โลหะผสมอลูมิเนียมอัด อโนไดซ์

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ซีลวัสดุ	TPE-U (PU)
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ม้วนวัสดุ	เหล็กกล้าวาล์วไนซ์
ท่อทรงกระบอกวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด สไลด์อินโดซ์