


**กระบอกจก**  
**DFSP-40-25-DF-PA**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 576133

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                | มูลค่า                                                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| อับ                                        | 25 mm                                                      |
| Øลูกสูบ                                    | 40mm                                                       |
| เกลียวกันลูกสูบ                            | M8                                                         |
| การทำให้หมด ๆ                              | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน                        |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                          | ตามต้องการ                                                 |
| ฟังก์ชัน                                   | การแสดงคู่                                                 |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                    | ลูกสูบ<br>กันลูกสูบ<br>หลอดโปรไฟล์                         |
| การตรวจจับตำแหน่ง                          | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                                    |
| ปลายกันลูกสูบ                              | ด้ายภายใน                                                  |
| ตัวแปร                                     | เกลียวในบนกันลูกสูบ                                        |
| ป้องกันการหมุน/คู่มือ                      | กันลูกสูบกลม                                               |
| แรงดันใช้งาน                               | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                          |
| สื่อปฏิบัติการ                             | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม     | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK            | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ     | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| คลาสสลินรัม                                | คลาส 6 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                             | -10 °C...80 °C                                             |
| แรงกระแทกที่อนุญาตบนกันลูกสูบขยาย          | 5540 N                                                     |
| แรงดันข้างที่อนุญาตระหว่างกระบวนการเปลี่ยน | 1108 N                                                     |
| อัตราการทำงานสูงสุด                        | 5 Hz                                                       |
| ประเภทของรัด                               | มีรูทะลุ<br>ด้วยเกลียวใน<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก: |
| พอร์ตกลม                                   | G1/8                                                       |
| วัสดุหมายเหตุ                              | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                     |
| สกรูลอกคอวัสดุ                             | เหล็กชุบสังกะสี                                            |
| วัสดุหุ้ม                                  | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>อโนไดซ์                            |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                               |
|-------------------|--------------------------------------|
| ซีลวัสดุ          | TPE-U (PU)                           |
| ก้านลูกสูบวัสดุ   | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง          |
| ม้วนวัสดุ         | เหล็กกล้าวาล์วไนซ์                   |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>สไลด์อินโดซ์ |