

**กระบอกกลม**  
**DSNU-3/4"-12"-PPV-A**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 546405

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                        | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| อับ                                                | 12 in                                          |
| Øลูกสูบ                                            | 3/4"                                           |
| เกลียวกันลูกสูบ                                    | 5/16-24 UNF-2A                                 |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                               | ISO 6432                                       |
| การทำให้หมด ๗                                      | ตัวกันกระแทกกลมปรับได้ทั้งสองด้าน              |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                  | ตามต้องการ                                     |
| ปลายกันลูกสูบ                                      | เกลียวนอก                                      |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                            | ลูกสูบ<br>กันลูกสูบ                            |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                  | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                        |
| ตัวแปร                                             | กันลูกสูบด้านเดียว                             |
| แรงดันใช้งาน                                       | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar              |
| ฟังก์ชัน                                           | การแสดงคู่                                     |
| สื่อปฏิบัติการ                                     | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม             | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                    | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ             | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                     | -4 °F...176 °F                                 |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด                      | 0.147 ft-lbf                                   |
| ความยาวลดทอน                                       | 0.67 in                                        |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 35.6 lbf                                       |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า   | 42.4 lbf                                       |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.                             | 1.55 oz                                        |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.            | 0.141 oz                                       |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                     | 6.59 oz                                        |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                  | 0.254 oz                                       |
| ประเภทของรัด                                       | พร้อมอุปกรณ์เสริม                              |
| พอร์กลม                                            | 1/8 NPT                                        |
| วัสดุหุ้ม                                          | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                           |
| ซีลวัสดุ                                           | NBR<br>TPE-U (PU)                              |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                      |
|-------------------|-----------------------------|
| ก้านลูกสูบวัสดุ   | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |