



# Semi-rotary drive DSM-32-270-CC-A-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 547584

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                       | มูลค่า                                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ขนาด                                              | 32                                            |
| มุมลดทอน                                          | 12 deg                                        |
| ช่วงการปรับมุมหมุน                                | 0 deg...246 deg                               |
| มุมหมุน                                           | 0 deg...246 deg                               |
| การทำให้หมด ๑                                     | ใช้คอปทั้ง 2 ด้าน                             |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                 | ตามต้องการ                                    |
| ปรับละเอียด                                       | -3 deg                                        |
| ฟังก์ชัน                                          | การแสดงคู่                                    |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                           | ปีกหมุน                                       |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                 | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                       |
| แรงดันใช้งาน                                      | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar          |
| ความถี่การแกว่งสูงสุดที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) | 0.7 Hz                                        |
| สื่อปฏิบัติการ                                    | ระบอบัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                   | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน             |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ            | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                    | -10 °C...60 °C                                |
| แรงตามแนวแกนสูงสุด                                | 75 N                                          |
| แรงรัศมีสูงสุด                                    | 200 N                                         |
| แรงบิดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)        | 10 Nm                                         |
| โมเมนต์มวลที่อนุญาตของความเฉื่อย                  | 0.05 kgm <sup>2</sup>                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                  | 1460 g                                        |
| ประเภทของรัด                                      | ด้วยเกลียวใน                                  |
| พอร์ตกลม                                          | G1/8                                          |
| วัสดุหมายเหตุ                                     | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                        |
| เพล็กซ์วัสดุ                                      | เหล็ก<br>ชุบนิเกิล                            |
| ซีลวัสดุ                                          | TPE-U (PU)                                    |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                 | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                          |