



ตารางการจัดทำดัชนีแบบหมุน

DHTG-140-6-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 548089

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	140
แผ่นขนาน	0.04 mm
แผ่นหมด	0.02 mm
แผ่นศูนย์กลาง	0.02 mm
ความสามารถในการทำซ้ำของมุมหมุน	0.03 deg
การทำให้หมด ๆ	ใช้คอปทรงแข็ง ปรับระดับได้
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	เฟืองคลัช เฟืองและตัวขับเฟือง ลำดับการเคลื่อนไหวกึ่งถูกบังคับ
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับเซ็นเซอร์อุปนัย
สเปสซิง	6
แรงดันใช้งาน	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...80 °C
ระดับความดันเสียง	70 dB(A)
ระดับการป้องกัน	IP54
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	3000 kgcm ²
แรงในแนวแกนคงที่สูงสุด	4000 N
แมกซ์ โมเมนต์เอียงคงที่	300 Nm
แรงรัศมีสถิตสูงสุด	6000 N
แมกซ์ โมเมนต์สัมผัสคงที่	200 Nm

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
แรงบิดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	18.1 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	10000 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุและปลอกตรงกลาง
พอร์ทลม	เกลียวด้านใน G1/8
แผ่นวัสดุ	เหล็กกล้าไนซ์
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	เหล็กกล้าไนซ์
วัสดุหุ้ม	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
ซีลวัสดุ	NBR TPE-U (PU)
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด