


**กระบอกกลม**  
**DSNU-3/8"- -P-A**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 548483

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                        | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| อับ                                                | 0.4 in...4 in                                  |
| Øลูกสูบ                                            | 3/8"                                           |
| เกลียวก้านลูกสูบ                                   | 6-32 UNC-2A                                    |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                               | ISO 6432                                       |
| การทำให้หมด ๗                                      | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน            |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                  | ตามต้องการ                                     |
| ปลายก้านลูกสูบ                                     | เกลียวนอก                                      |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                            | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ                           |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                  | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                        |
| ตัวแปร                                             | ก้านลูกสูบด้านเดียว                            |
| แรงดันใช้งาน                                       | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar              |
| ฟังก์ชัน                                           | การแสดงคู่                                     |
| สื่อปฏิบัติการ                                     | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม             | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                    | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ             | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                     | -4 °F...176 °F                                 |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด                      | 0.0369 ft-lbf                                  |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 7.92 lbf                                       |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) สว่างหน้า  | 9.42 lbf                                       |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.                             | 0.3 oz                                         |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                  | 0.035 oz                                       |
| ประเภทของรัด                                       | พร้อมอุปกรณ์เสริม                              |
| พอร์ทลม                                            | 10-32UNF-2B                                    |
| วัสดุหมายเหตุ                                      | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุหุ้ม                                          | โลหะผสมอลูมิเนียมอัด                           |
| ซีลวัสดุ                                           | NBR<br>TPE-U (PU)                              |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                    | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                    |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ                                  | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                    |