



# เครื่องเพิ่มความดัน DPA-40-D

หมายเลขชิ้นส่วน: 549396

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Øลูกสูบ                                | 40mm                                                         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                   |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                 | เครื่องเพิ่มแรงดันลูกสูบคู่                                  |
| ระดับความดัน                           | G1/8 พร้อมแล้ว                                               |
| แรงดันทางออก 2                         | 0.5 MPa...1.6 MPa<br>5 bar...16 bar<br>72.5 psi...232 psi    |
| แรงดันใช้งาน                           | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar<br>29 psi...116 psi       |
| ช่วงควบคุมแรงดัน                       | 0.4 MPa...1.6 MPa<br>4 bar...16 bar<br>58 psi...232 psi      |
| แรงดันขาเข้า 1                         | 2.5 bar...8 bar<br>0.25 MPa...0.8 MPa<br>36.25 psi...116 psi |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:3:4]               |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | ไม่สามารถทาน้ำมันได้                                         |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | 5 °C...60 °C                                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 5 °C...60 °C                                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 1500 g                                                       |
| ประเภทของรัด                           | ด้วยเกลียวใน                                                 |
| ข้อต่อลม 1                             | G1/4                                                         |
| ข้อต่อลม 2                             | G1/4                                                         |
| ข้อต่อลม 3                             | M7                                                           |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                       |