



# เครื่องเพิ่มความดัน DPA-100-16-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 549402

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Øลูกสูบ                                | 100 มม.                                                       |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                    |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | เครื่องเพิ่มแรงดันลูกสูบคู่<br>ด้วยลูกสูบแม่เหล็ก             |
| ระดับความดัน                           | เตรียมไว้สำหรับเกลียว G1/4                                    |
| แรงดันทางออก 2                         | 0.4 MPa...1.6 MPa<br>4 bar...16 bar<br>58 psi...232 psi       |
| แรงดันใช้งาน                           | 0.2 MPa...1 MPa<br>2 bar...10 bar<br>29 psi...145 psi         |
| ช่วงควบคุมแรงดัน                       | 0.4 MPa...1.6 MPa<br>4 bar...16 bar<br>58 psi...232 psi       |
| แรงดันขาเข้า 1                         | 2 bar...10 bar<br>0.2 MPa...1 MPa<br>29 psi...145 psi         |
| หมายเหตุเกี่ยวกับช่วงการควบคุมแรงดัน   | เมื่อสปริงตัวปรับแรงตึงจนสุด แรงดันทางออกสูงสุดสามารถเกิน 40% |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:3:4]                |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | ไม่สามารถทำน้ำมันได้                                          |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                     |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | 5 °C...60 °C                                                  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 5 °C...60 °C                                                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 13000 g                                                       |
| ประเภทของรัด                           | ด้วยเกลียวใน                                                  |
| ข้อต่อลม 1                             | G1/2                                                          |
| ข้อต่อลม 2                             | G1/2                                                          |
| ข้อต่อลม 3                             | G1/2                                                          |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                        |