


PE converter
PE-PK-4-SW
 หมายเลขชิ้นส่วน: 7471

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ได้มาตรฐาน	EN 60947-5-1
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
การวัดค่าที่เปลี่ยนแปลง	ความดันสัมผัส
วิธีการวัด	ตัวแปลงแรงดันลม-ไฟฟ้า
แรงดันใช้งาน	0 MPa...0.025 MPa 0 bar...0.25 bar
แรงดันไฟเกินสูงสุด	8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้
อุณหภูมิปานกลาง	0 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
สวิตช์เชิงเอาท์พุท	ติดต่อ
ฟังก์ชันการสลับ	ค่าเทรซโฮลต์ที่มีฮิสเทรีซิสคงที่
ฟังก์ชันการเปลี่ยนองค์ประกอบ	ตัวเปลี่ยน
จุดเปิดเครื่องสูงสุด	0.25 bar
จุดปิดขั้นต่ำ	0.07 bar
ความถี่การสลับสูงสุด	1 Hz
กระแสโหลดขั้นต่ำ	100 mA
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC	12 V...250 V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	12 V...250 V
หมวดหมู่การใช้โหลดอุปนัย	AC-14 DC-13
การใช้งานหมวดหมู่โหลดโอห์ม	AC-12 DC-12
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	ขั้ว 3 ตัว
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	ปลายเปิด
ความยาวสายเคเบิล	0.5 m
วัสดุปลอกสาย	พีวีซี
ประเภทของรัด	บนโครงยึด 1n มีรูทะลุ ทางเลือก:
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
พอร์ตกลม	PK-4
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	40 g
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง ปอม เหล็ก VMQ (ซิลิโคน)
วัสดุหน้าสัมผัสสวิตช์	เงิน
วัสดุ การเชื่อมต่อไฟฟ้า	ชุบดีบุก
วัสดุแม่เบรณ	ยางคลอโรพรีน
ตัวเลือกการตั้งค่า	ตั้งถาวร
ระดับการป้องกัน	IP67
แรงดันฉนวน	2 kV
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับมลพิษ	3