

ชุดเบลโล  
DADB-S1-63-S476-500  
หมายเลขชิ้นส่วน: 553519

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                              | มูลค่า                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นอก Ø                                    | 57 mm                                                                                                                                                                                            |
| ขนาด                                     | 63                                                                                                                                                                                               |
| ช่วงยก                                   | 476 mm...500 mm                                                                                                                                                                                  |
| การต่อกันลูกสูบ                          | 135 mm                                                                                                                                                                                           |
| ออกแบบ                                   | ทรงกลม                                                                                                                                                                                           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                        | ตามต้องการ                                                                                                                                                                                       |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                  | Protective bellows kit<br>พร้อมช่องระบายอากาศ                                                                                                                                                    |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK          | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง                                                                                                                                                                            |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ   | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                   |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion | ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง สังกะสี<br>หรือนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 5% ข้อยกเว้น ได้แก่<br>นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล<br>ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด |
| ความต้านทานของสื่อ                       | ฝุ่น<br>ซีป<br>น้ำมัน<br>ไขมัน<br>น้ำมันเบนซิน                                                                                                                                                   |
| ระดับการป้องกัน                          | IP54                                                                                                                                                                                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                           | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                                                   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                         | 189 g                                                                                                                                                                                            |
| ประเภทของรัด                             | ด้วยหมุดเกลียว<br>ด้วยเกลียวใน                                                                                                                                                                   |
| พอร์ทลม                                  | G1/4                                                                                                                                                                                             |
| วัสดุหมายเหตุ                            | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                                                                                           |
| ชิ้นส่วนดัดแปลงวัสดุ                     | เสริมแรง PA                                                                                                                                                                                      |
| ซีลวัสดุ                                 | NBR                                                                                                                                                                                              |
| วัสดุสุบลม                               | NBR                                                                                                                                                                                              |
| สกรูตัววัสดุ                             | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                                                                                                                                                      |