

**โซลินอยด์คอยล์**  
**VACU-H1-A1-3A**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8022879

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                                                 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง                              | ตามต้องการ                                                             |
| ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์                         | ไม่มี                                                                  |
| เวลาหุบขึ้นต่ำ                                 | 12 ms                                                                  |
| รอบการทำงาน                                    | 100%                                                                   |
| ตัวประกอบกำลัง $\cos \{\phi\}$                 | 0.7                                                                    |
| ลักษณะขดลวด                                    | 230 V AC: 50/60 Hz กำลังไฟเข้า 36.0 VA กำลังไฟโวลต์ 18.9 VA            |
| ตัวต้านทานไฟกระชาก                             | 4 kV                                                                   |
| ระดับมลพิษ                                     | 3                                                                      |
| ความผันผวนของความถี่ที่อนุญาต                  | +/- 10 %                                                               |
| ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต              | +/- 10 %                                                               |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป                                      |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)      | ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า                           |
| ข้อจำกัดของอุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิผิว       | (มีระยะเวลาเปิดเครื่องที่จำกัด)<br>-20 - 60 °C                         |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ                           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364 โซน III                                                      |
| ระดับการป้องกัน                                | IP65                                                                   |
| หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน               | ในสภาพการติดตั้ง                                                       |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -20 °C...50 °C                                                         |
| ขั้นสกรูแรงบิดสูงสุด                           | 2 Nm                                                                   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 150 g                                                                  |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                              | รูปร่าง A<br>ปลั๊ก<br>ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803<br>ดีไซน์สี่เหลี่ยม |
| ประเภทของรีด                                   | พร้อมน็อตล็อก                                                          |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                 |
| วัสดุของโซลินอยด์คอยล์                         | ทองแดง<br>เหล็ก<br>เทอร์โมพลาสติก                                      |
| วัสดุที่เคลือบ                                 | ทองแดง                                                                 |