

หน่วยหมุน/เชิงเส้น  
DSL-20- -270-P-A-S20-B  
หมายเลขชิ้นส่วน: 556459

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                          | มูลค่า                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ช่วงการปรับมุมหมุน                                   | 0 deg...270 deg                                 |
| อับ                                                  | 10 mm...160 mm                                  |
| Øลูกสูบ                                              | 20 มม.                                          |
| มุมหมุน                                              | 0 deg...272 deg                                 |
| การทำให้หมด ๗                                        | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน             |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                    | ตามต้องการ                                      |
| ปรับละเอียด                                          | -6 deg                                          |
| ฟังก์ชัน                                             | การแสดงคู่                                      |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                              | ปีกหมุน                                         |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                    | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                         |
| ตัวแปร                                               | ผ่านก้านลูกสูบกลาง                              |
| ป้องกันการหมุน/คู่มือ                                | สไลด์นำทาง                                      |
| แรงดันใช้งาน                                         | 2.5 bar...8 bar                                 |
| ความเร็วในการกระแทกสูงสุด                            | 500 mm/s                                        |
| ความถี่การแกว่งสูงสุดที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)    | 2 Hz                                            |
| การเล่นมุมหมุน                                       | 2 deg                                           |
| ความแม่นยำในการทำซ้ำ                                 | 1 deg                                           |
| สื่อปฏิบัติการ                                       | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม               | สามารถทำซ้ำได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)      |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                      | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ               | VDMA24364-B2-L                                  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                       | -10 °C...60 °C                                  |
| โมเมนต์โหลดแบบไดนามิก                                | 0.2 Nm                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถ่วงกลับ | 120.5 N                                         |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) สว่างหน้า    | 159 N                                           |
| แรงบิดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)           | 2.5 Nm                                          |
| โมเมนต์มวลที่อนุญาตของความเฉื่อย                     | 7E-05 kgm <sup>2</sup>                          |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                     | 1050 g                                          |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                       | 1050 g                                          |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                    | 52 g                                            |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                                      |
|-------------------|---------------------------------------------|
| ประเภทของรัด      | ยึดใน T-slot<br>พร้อมเกลียวนอก<br>ทางเลือก: |
| พอร์ทกลม          | M5                                          |
| วัสดุหุ้ม         | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>อโนไดซ์             |
| ซีลวัสดุ          | TPE-U (PU)                                  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>สไลด์อโนไดซ์        |
| ก้านลูกสูบวัสดุ   | เหล็กดัด                                    |