

กระบอบานพับ
DWC-63-150-Y
 หมายเลขชิ้นส่วน: 558106

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อับ	150 mm
Øลูกสูบ	63mm
เกลียวกันลูกสูบ	M16x1.5
GRAMกว้าง/ฐานหมุน	16.5 mm
การทำให้หมด ๆ	ตัวกันกระแทกปรับได้ทั้งสองด้าน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ลูกสูบ ก้านลูกสูบพร้อมก้ามปู การติดตั้งแบบหมุนบนฝาครอบลูกสูบ กระบอบกระบอบ
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	โซ่แบบบูรณาการทั้งสองด้าน
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ปลายกันลูกสูบ	เกลียวนอกพร้อมหัวส้อมขาพิง
แรงดันใช้งาน	1 bar...10 bar
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด	1.3 J
ความยาวลดทอน	20 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถ่วงกลับ	1682 N
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า	1870 N
ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.	741 g
มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	25 g
น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.	1600 g
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	42 g
การเชื่อมต่อทางเลือก	ดูรูปสินค้า
ประเภทของรัด	ด้วยการติดตั้งแบบหมุนบนฝาครอบลูกสูบ พร้อมอุปกรณ์เสริม
พอร์ทลม	Rc1/4

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
หัวส้อมวัสดุ	เหล็กหล่อ เหล็กดัด
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
รีปเปอร์ซิล	สีบรอนซ์
วัสดุหุ้ม	อลูมิเนียมหล่อ อโนไดซ์
ซีลวัสดุ	NBR
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กดัด ฮาร์ดโครมชุบ
ท่อทรงกระบอกวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม