


# เครื่องควบคุมความดัน MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS

หมายเลขชิ้นส่วน: 564135

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | 9                                                                                                           |
| ซีรีส์                                 | MS                                                                                                          |
| การป้องกันการดำเนินการ                 | สามารถล๊อคด้วยอุปกรณ์เสริม                                                                                  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                                                                  |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | วาล์วควบคุมไดอะแฟรมควบคุมโดยตรง                                                                             |
| ฟังก์ชันตัวควบคุม                      | ค่าคงที่แรงดันขาออก<br>พร้อมการชดเชยแรงดันในช่วงแรก<br>ด้วยการระบายอากาศรอง<br>ด้วยพฤติกรรมกระแสน้ำย้อนกลับ |
| ระดับความดัน                           | ด้วยเครื่องวัดความดัน                                                                                       |
| แรงดันใช้งาน                           | 1 bar...20 bar                                                                                              |
| ช่วงควบคุมแรงดัน                       | 0.5 bar...4 bar                                                                                             |
| ความดันอิสระสูงสุด                     | 0.4 bar                                                                                                     |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย                                                |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                                                               |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                                                                   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                           |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 1400 g                                                                                                      |
| ประเภทของรัด                           | การติดตั้งแผงด้านหน้า<br>การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก:                                    |
| วัสดุหุ้ม                              | PA เสริมแรง                                                                                                 |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                      |
| วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ                     | อลูมิเนียมหล่อ                                                                                              |
| ขายึดวัสดุ                             | อลูมิเนียมหล่อ                                                                                              |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | อลูมิเนียมหล่อ                                                                                              |
| ขั้วต่อโมดูลวัสดุ                      | อลูมิเนียมหล่อ                                                                                              |

| ลักษณะเฉพาะ  | มูลค่า                                  |
|--------------|-----------------------------------------|
| วัสดุแม่เบรณ | NBR                                     |
| วัสดุกันวาส์ | โลหะผสมอลูมิเนียมอัลลอยด์<br>NBR<br>ปอม |