

**สวิตช์ดึง**  
**EAPM-L2-45-SLS**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8067260

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                              | มูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                     | 45                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK          | 0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกัดกร่อน                                                                                                                                                                                                                               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ   | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion | ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับคำจำกัดความผลิตภัณฑ์ภายในของ Festo เพื่อใช้ในการผลิตแบตเตอรี่โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลมากกว่า 1% โดยน้ำหนัก จะไม่นำมาใช้ชื่อยกเว้นได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด |
| คลาสสินไหม                               | องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1                                                                                                                                                                                        |
| อุณหภูมิโดยรอบ                           | -20 °C...80 °C                                                                                                                                                                                                                                                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                         | 18 g                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วัสดุหมายเหตุ                            | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                                                                                                                                                          |