

ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ
OGVM-20X65-SV-N-G14F
หมายเลขชิ้นส่วน: 8073853

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตัวดูดขีดเซยความสูง	3 mm
รัศมีชิ้นงานขั้นต่ำ	20 mm
ความกว้างปรกติ	6 mm
ขนาดถ้วยดูด	20x65 มม.
ปริมาณจุกนม	3.6 cm ³
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	ข้างต้น
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
รูปร่างจุกนม	วงรีแบน
แรงดันใช้งาน	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
แรงดันปกติในการทำงาน	-60 kPa
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	-0.6 bar
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	66 N
แรงต้านข้างแนวตั้งที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	76 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	21 g
ประเภทของรัด	ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	เกลียวตัวเมีย G1/4
สี	สีดำ
ความแข็งผิ	60 +/- 5
จุดเกลียววัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถ้วยดูดวัสดุ	NBR