



# สายเชื่อมต่อ NEBL-T12W4-E-15-N-LE4

หมายเลขชิ้นส่วน: 8080781

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                  | มูลค่า                                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                         | EN61076-2-111                            |
| อนุญาต                                       | c UL เร - รายการ (OL)                    |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                       | UL E504946                               |
| การกำหนดสาย                                  | ไม่มีที่ใส่ป้าย                          |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                             | 1556 g                                   |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 พังค์ชัน                 | หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม                       |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ                | รอบ ๆ                                    |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ      | กระป๋อง                                  |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เติร์บสายเคเบิล         | มุม                                      |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ    | M12x1, T-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2-111 |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ           | 4                                        |
| การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขาด                 | 4                                        |
| ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด               | ล็อคสกรู                                 |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 พังค์ชัน                 | หน้าควบคุม                               |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ       | สายเคเบิล                                |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ    | ปลายเปิด                                 |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสา/สายไฟ           | 4                                        |
| การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสา/สายไฟขาด         | 4                                        |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC                  | 0 V...63 V                               |
| พิกัดกระแสที่ 40°C                           | 12 A                                     |
| ตัวต้านทานไฟกระชาก                           | 1.5 kV                                   |
| ป้องกัน                                      | ไม่                                      |
| ความยาวสายเคเบิล                             | 15 m                                     |
| คุณสมบัติสาย                                 | เหมาะสำหรับใช้พลังงาน                    |
| เส้นเงื่อนไขการทดสอบ                         | เงื่อนไขการทดสอบตามคำขอ                  |
| รัศมีการดัด, การเดินสายเคเบิลแบบตายตัว       | 42 mm                                    |
| รัศมีการดัด, การเดินติดตั้งสายแบบหยึดหยุ่น   | 84 mm                                    |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล                | 8.4 mm                                   |
| ความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | ±0.25mm                                  |
| การประกอบสายเคเบิล                           | 4 x 1.5mm <sup>2</sup>                   |

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย                           | 1.5 mm <sup>2</sup>                       |
| ปลายสาย                                        | เปลือกผ้า                                 |
| ระดับการป้องกัน                                | IP65<br>IP67                              |
| หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน               | ในสภาพการติดตั้ง                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -25 °C...80 °C                            |
| อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยึดหยุน | -25 °C...80 °C                            |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป             |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)      | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร          |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364-B2-L                            |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| ระดับมลพิษ                                     | 3                                         |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| วัสดุปลอกสาย                                   | TPE-U(PUR)                                |
| สีปลอกสาย                                      | สีดำ                                      |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                              | PA                                        |
| ที่อยู่อาศัยสี                                 | สีดำ                                      |
| ลือคสกรูวัสดุ                                  | สังกะสีหล่อ, ชุบน้ำเงิน                   |
| ซีลวัสดุ                                       | NBR                                       |
| หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ                           | ทองเหลือง                                 |
| ปลอกหุ้มฉนวนวัสดุ                              | PP                                        |