


# กระบอกลมแบบคอมแพค ADNGF-32-15-PPS-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 574023

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                        | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| อับ                                                | 15 mm                                          |
| Øลูกสูบ                                            | 32 มม.                                         |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                               | ISO 21287                                      |
| การทำให้หมด ๗                                      | ตัวกันกระแทกตำแหน่งปลายลมที่ปรับเองได้         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                  | ตามต้องการ                                     |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                            | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ<br>หลอดเปอร์โฟล           |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                  | สำหรับสวิตซ์ความใกล้ชิด                        |
| ป้องกันการหมุน/คู่มือ                              | แกนประคองพร้อมโยค                              |
| แรงดันใช้งาน                                       | 0.19 MPa...1 MPa<br>1.9 bar...10 bar           |
| ฟังก์ชัน                                           | การแสดงคู่                                     |
| สื่อปฏิบัติการ                                     | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม             | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                    | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ             | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                     | -20 °C...80 °C                                 |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด                      | 1 J                                            |
| ความยาวลดทอน                                       | 4 mm                                           |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 415 N                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า   | 483 N                                          |
| การเคลื่อนที่มวล                                   | 157 g                                          |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                   | 373 g                                          |
| พอร์ตลม                                            | G1/8                                           |
| วัสดุหมายเหตุ                                      | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| สกรูปลอกคอวัสดุ                                    | เหล็ก                                          |
| วัสดุหุ้ม                                          | อะลูมิเนียมอัลลอย ชูบอโนไคซ์                   |
| ซีลวัสดุ                                           | TPE-U(PUR)                                     |
| วัสดุแผ่นปิดท้าย                                   | อะลูมิเนียมอัลลอย ชูบอโนไคซ์                   |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                    | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                           |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ                                  | โลหะผสมอะลูมิเนียมดัด ชูบอโนไคซ์               |