


# สายเชื่อมต่อ NEBV-S1WA25-K-10-N-LE25-S9

หมายเลขชิ้นส่วน: 575425

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                  | มูลค่า                     |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                         | DIN 47100                  |
| การกำหนดสาย                                  | ไม่มีที่ใส่ป้าย            |
| ความถี่ในการเชื่อมต่อ                        | 50                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                             | 1850 g                     |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 พังก์ชัน                 | หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม         |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ                | สี่เหลี่ยม                 |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ      | กระป๋อง                    |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เต้ารับสายเคเบิล        | มุม                        |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ    | Sub-D                      |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ           | 25                         |
| การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขาด                 | 25                         |
| ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด               | สกรู 2x 4-40 UNC           |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 พังก์ชัน                 | หน้าควบคุม                 |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ       | สายเคเบิล                  |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ    | ปลายเปิด                   |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสา/สายไฟ           | 25                         |
| การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสา/สายไฟขาด         | 25                         |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC                  | 0 V...30 V                 |
| พิกัดกระแสที่ 40°C                           | 2.6 A                      |
| ตัวต้านทานไฟกระชาก                           | 2.4 kV                     |
| การป้องกันขั้วย้อนกลับ                       | ใช่                        |
| ความยาวสายเคเบิล                             | 10 m                       |
| คุณสมบัติสาย                                 | ค่าเริ่มต้น                |
| เส้นเงื่อนไขการทดสอบ                         | เงื่อนไขการทดสอบตามคำขอ    |
| รัศมีการดัด, การเดินสายเคเบิลแบบตายตัว       | 42 mm                      |
| รัศมีการดัด, การเดินติดตั้งสายแบบหยึดหยุ่น   | 126 mm                     |
| ขั้วต่อสายเคเบิล                             | M20x1.5                    |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล                | 10.2 mm                    |
| ความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | ±0.25mm                    |
| การประกอบสายเคเบิล                           | 25 x 0.34 มม. <sup>2</sup> |
| ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย                         | 0.34 mm <sup>2</sup>       |

| ลักษณะเฉพาะ                                     | มูลค่า                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ปลายสาย                                         | ตัดออกอย่างทื่อ                           |
| ระดับการป้องกัน                                 | IP65<br>IP67                              |
| หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน                | ในสภาพการติดตั้ง                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                  | -35 °C...80 °C                            |
| อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยืดหยุ่น | -5 °C...80 °C                             |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                            | -35 °C...80 °C                            |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)  | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป             |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)       | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร          |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ          | VDMA24364-B2-L                            |
| วัสดุหมายเหตุ                                   | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| ระดับมลพิษ                                      | 3                                         |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                 | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| วัสดุปลอกสาย                                    | พีวีซี                                    |
| สีปลอกสาย                                       | สีเทา                                     |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                               | PA66-GF30                                 |
| ที่อยู่อาศัยสี                                  | สีดำ                                      |
| วัสดุสกรู                                       | เหล็ก                                     |
| ซีลวัสดุ                                        | NBR                                       |
| หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ                            | สัปรรอนซ์<br>ปิดทอง                       |
| ปลอกหุ้มฉนวนวัสดุ                               | พีวีซี                                    |